



Mått och teknisk information : Bone handdukstork



A	B	C	D	E	F
760	500 600	460 560	460 560	580 580	90 90
1260	500 600	460 560	460 560	1080 1080	90 90
1510	500 600	460 560	460 560	1330 1330	90 90

Mått och teknisk information : Bone handdukstork


Installation med Elpatron KTX



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel



Underkant handdukstork


Illustration visar mått för installation med Radiatorventil T-MMA

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmåtten 76 mm

Mått och teknisk information : Bone handdukstork

Installation med Elpatron MOA



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.
Dold anslutning innebär att det följer med en täck-
kåpa som sätts mellan termostaten och väggen

Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m

Går att beställa med längre kabel

