

# Hafa®


## Aqua 160 L Duo




SE

### Innan du börjar...


Placering av pump.  
För el-anslutning  
medföljer 1.5 m elkabel.  
Anlita fackman!



### Information och mått



Fotens justeringsmån ca 30 mm.  
OBS – kan variera beroende på  
golvets fall.



Placering stödfot (5 st) För att undvika att en stödfot hamnar mitt över golvbrunnen bör du kontrollera var karets stödfötter och utlopp är placerade.

Modell	Aqua 160 L Duo	
Storlek, mm	1550x1166x680	
Volym	383 liter	
Vattendjup	425 mm	
Kardjup inv.	495 mm	

### Material

Karet är framställt i sanitetsakryl av högsta kvalitet och är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett kar med många fördelar. Det håller värmen bra och har en blank och slitstark yta som motverkar uppkomst av mikroorganismer.

Sanitetsakrylen är mycket hållbar och lätt att rengöra. Om karet tappas glansen går det utmärkt att vaxa med vanligt bil eller båtvar. Repor och småskador går lätt att slipa och polera bort eftersom acrylen är genomfärgad.

Karet har en förstärkt bottenplatta och elgalvaniserat benstativ för att förhindra rostangrepp. Justerbara fötter gör det lätt att passa in karet på alla golv. Karet levereras med komplett avloppssats.

### Tänk på

Vid inbyggnad skall karet finnas på plats då avvikelse i mått kan förekomma.

*Rätt till ändringar i specifikationen förbehålles*

# Hafa®

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

www.hafa.se  
www.hafa.dk  
www.hafabad.no  
www.hafa.fi  
www.hafabathroom.ru  
www.hafa.eu

E-mail:  
service@hafa.se